





振動乾燥機

メーカー：中央化工機 型式：VH-50 製造：2016年11月 モーター：3.7kw







注記：
 ・蓋解放時、内圧が掛かっていると、蓋や粉体が飛散し大変危険です。蓋を開ける際は、必ず筒内が常圧になっていることを確認して下さい。また、作業時はJ-ガード等の保護具を使用して下さい。



訂正履歴		製造承認	
番号	日付	記号	担当者
①	2016年08月27日	0120	鬼頭 鬼頭

設計仕様		
	本体側	ジャケット側
該当法規	-	-
適用規格	-	-
流体名称	原料	温水
使用圧力	FV MPa	0.3 MPa
使用温度	30 °C	30 °C
設計圧力	-0.1 MPa	0.3 MPa
設計温度	100 °C	100 °C
試験圧力(水圧)	- MPa	0.6 MPa
試験圧力(空圧)	0.1 MPa	0.3 MPa
余力除去	-	-
放射線検査	-	%
溶接効率	0.595	0.552
継手の種類	突合せ両側溶接	突合せ片側溶接
腐れ代	0 mm	1 mm

伝熱面積	60%充填時	0.92 m ²
内容積		0.168 m ³
製品重量		1.0 ton
満水重量		1.17 ton
保温	グラスウール+SUS304板溶接構造	
塗装、仕上げ	内面：パフ #250仕上 外面：SUS部 酸洗、SS部 錆止+仕上塗装	
塗装指定	本体：マニセ 2.5B6/3 フッ酸塗料 安全カバー：マニセ 7.5YR7.5/16	
ガスケット材質	Oリング：PFA/シリコン(弁体はP-70)、T/#9000	
振動数	24.2Hz (INV周波数50Hz)	
全振幅	3mm	

ノズル一覧表					
記号	サイズ	ノズル名称	接続規格	材質	摘要
A	40A	ベ-バ-出口	JIS10KF	SUS304	
B	80A	原料入口(10φ89)	フレキブル	SUS304	溶接
C	200A	バッグフィルタ座	フレキブル	SUS304	
D1,2	80A	φ55視窓	フレキブル	SUS304	
E	25A	品温用温度計座	フレキブル	SUS304	保護管付
F	40A	真空計座	フレキブル	SUS304	10A仕様
G	15A	逆洗ノズル	ソケット	SUS304	7分付
H	20A	温水入口	ソケット	SUS304	
I	20A	温水出口	ソケット	SUS304	
J1,2	15A	温水入口	ソケット	SUS304	
K1,2	15A	温水出口	ソケット	SUS304	
L	65A	排出口	特殊型	SUS304	11-10付
M	15A	ドレン抜ノズル	ソケット	SUS304	7分付
N1,2	6A	エア抜ノズル	ソケット	SUS304	7分付
O1,2	40A	予備ノズル	フレキブル	SUS304	溶接

11	モ-タ-	3.7kw x 4P d2G4	市販	1	屋内形、カバー付
10	保温材	グラスウール	1式		
9	バッグフィルタ	融膜タイプ	1	150A x 300L-1本	
8	支持スプリング	J&S+SUP	4	KR-90-125	
7	下部ベ-ス	SS400	1		
6	φ130スライド排出バルブ	SUS304	1		
5	カバープレート(モ-タ-側)	SUS304	1		
4	カバープレート(排出側)	SUS304	1		
3	本体フランジ	SUS304	2		
2	ソケット t6	SS400	1		
1	乾燥筒 t6	SUS304	1		

品番	品名	材質	個数	摘要
納入先 殿				
図番	HY101-0425	①	工事番号	665143
名称	組立図	全製作	1	
		尺度	1:10	
		2016年07月27日		
中央化工機株式会社		製図	照査	承認
		鬼頭	鬼頭	鬼頭